

**IE-C6NO8LW0015S40S40-W-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Cavi pre-assemblati con 2x RJ45 in IP20, adatti per applicazioni smart metering, Cat.6 Microline - ultra sottili (AWG30), senza schermatura, per spazi ristretti, altri colori su richiesta

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo patch Mircoline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, LSZH, 1.5 m, , diritto, 6 kV
N. d'ordine	<a href="#">3109120015</a>
Tipo	IE-C6NO8LW0015S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186469
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	1.5 m	Lunghezza (pollici)	59.0551 inch
Peso netto	24.7 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C
------------------------------	-------------------------	----------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Norme**

Connettori a norma	IEC 60603-7
--------------------	-------------

**Proprietà elettriche**

Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at
----------------------------	-----	------------	----------------------

**Standard generali**

Connettori a norma	IEC 60603-7
--------------------	-------------

**Connettore maschio dx**

Spina di collegamento a destra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate
--------------------------------	---

**Connettore maschio sx**

Spina di collegamento a sinistra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate
----------------------------------	---

**Proprietà elettriche cavo**

Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV	Categoria	Cat. 6
--	-----------	--------

**Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi**

Resistenza agli olii	No	Colori	bianco
Alogenici	No	Resistenza alla fiamma	No

**Dati tecnici****Spina di collegamento**

Spina di collegamento a destra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate	Spina di collegamento a sinistra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate
--------------------------------	---	----------------------------------	---

**Struttura del cavo**

Colore della guaina	bianco	Sezione	4x2xAWG30/7
Schermatura	U/UTP	quantità di fili	8
Isolamento	PE	Diametro guaina, max.	3.3 mm
Diametro guaina, min.	2.9 mm	Materiale rivestimento	LSZH
Codifica a colori	bianco / blu, bianco / arancione, bianco / verde, bianco / marrone		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**IE-C6NO8LW0015S40S40-W-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

