

### IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Cavi pre-assemblati con 2x RJ45 in IP20, adatti per applicazioni smart metering, Cat.6 Microline - ultra sottili (AWG30), senza schermatura, per spazi ristretti, altri colori su richiesta

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo patch Mircoline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, LSZH, 2 m, , diritto, 6 kV
N. d'ordine	<u>3109120020</u>
Tipo	IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186476
CPZ	1 Pieza



### IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni	$\epsilon$		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Lunghezza	2 m	Lunghezza (pollici)	78.7402 inch
Peso netto	30.2 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-20 °C60 °C
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	<u> </u>	
Norme			
Connettori a norma	IEC 60603-7		
Proprietà elettriche			
Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at
Standard generali		·	
Connettori a norma	IEC 60603-7		
Connettore maschio dx	120 00003 7		
Spina di collegamento a destra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate		
Connettore maschio sx			
Spina di collegamento a sinistra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate		
Proprietà elettriche cavo			
Tensione impulsiva di dimensionamen	to 6 kV	Categoria	Cat. 6
•			

Data di creazione 07.11.2025 02:43:50 MEZ

bianco

Colori

Versione catalogo / Disegni







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Spina di collegamento			
			,
Spina di collegamento a destra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate	Spina di collegamento a sinistra	RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate
Struttura del cavo			
Colore della guaina	bianco	Sezione	4x2xAWG30/7
Schermatura	U/UTP	quantità di fili	8
Isolamento	PE	Diametro guaina, max.	3.3 mm
Diametro guaina, min.	2.9 mm	Materiale rivestimento	LSZH
Codifica a colori	bianco / blu, bianco / arancione, bianco / verde, bianco / marrone		
Classificazioni			'
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08	-	



### IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



