

**HDC MBUS CL X/D0.09/0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Locator for crimping tool
N. d'ordine	<a href="#">3125010000</a>
Tipo	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5
GTIN (EAN)	4099987279550
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto	43 g
------------	------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati utensile di crimpatura**

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata
----------------------------	-----------------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

# Disegni



Die Einstellungen am Localor zum crimpen

crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS BM0.0.2-0.5 AU	7	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-0.12 AU	8	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.80 mm

## Accessori

### Utensili



#### Compatto

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2592710000</a>	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603910	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2592690000</a>	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603798	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2592730000</a>	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603934	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2592700000</a>	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2592720000</a>	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603927	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2592740000</a>	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603941	
CPZ	1 ST	

### Contatti a crimpare D-SUB



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

**HDC MBUS CL X/D0.09/0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2748720000</a>	Femmina, oro, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890631	
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2748730000</a>	Femmina, oro, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890549	
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2748700000</a>	Maschio, oro, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890709	
CPZ	100 ST	
Tipo	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2748710000</a>	Maschio, oro, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890556	
CPZ	100 ST	