

CUTFIX PRO FEEDER XL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Per il taglio automatico a misura di singoli fili
- Elevata precisione di riproduzione grazie al preciso servocomando a corrente continua
- Interfaccia per il comando della macchina spezzatrice automatica tramite PC IBM compatibile

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	3125090000
Tipo	CUTFIX PRO FEEDER XL
GTIN (EAN)	4099987282055
CPZ	1 Pieza

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	370 mm	Profondità (pollici)	14.5669 inch
Posizione verticale	250 mm	Altezza (pollici)	9.8425 inch
Larghezza	300 mm	Larghezza (pollici)	11.811 inch
Peso netto	13000 g		

Macchine automatiche spezzonatrici

Potenza allacciata	0.1 kW	Selezione della quantità, max.	Codice quantità parte regolabile
Comando	elettrico	Tastiera	Display touchscreen
Display dell'indicatore	Display LCD	Preselezione lunghezza, max.	999999 mm
Preselezione lunghezza, min.	10 mm	Software	per lo scambio di dati con PC compatibile IBM
Passaggio (diametro max.)	Diametro esterno 8 mm	Collegamento elettrico	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Conduttori singoli flessibili/rigidi	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		