


**CC-FO 15/45 MM RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Standard incluso: CC

Il nostro assortimento prodotti è coordinato in modo sistematico e include etichette per l'identificazione di componenti standard, così come formati universali e familiari, come il marcatore CC 85/54 per le targhette.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
|             |                                   |
| N. d'ordine | 3128370000                        |
| Tipo        | <a href="#">CC-FO 15/45 MM RT</a> |
| GTIN (EAN)  | 4099987301725                     |
| CPZ         | 500 Pieza                         |

## CC-FO 15/45 MM RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.55 mm | Profondità (pollici) | 0.0217 inch |
| Posizione verticale | 15 mm   | Altezza (pollici)    | 0.5906 inch |
| Larghezza           | 45 mm   | Larghezza (pollici)  | 1.7716 inch |
| Peso netto          | 0.3 g   |                      |             |

## Dati generali

|                                             |                                    |                                             |                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Adesivo                                     | Schiuma PE con adesivo<br>acrilico | Versione                                    | autoadesivo, esente da<br>alogeni |
| Larghezza                                   | 45 mm                              | Campo delle temperature di impiego,<br>max. | 80 °C                             |
| Campo delle temperature di impiego,<br>min. | -30 °C                             | Colori                                      | rosso                             |
| Alogeni                                     | No                                 | Caratteri stampati                          | senza                             |
| Approvazione secondo UL 969                 | Sì                                 | Numero per rotolo                           | 500                               |

## Marcatori per apparecchi

|         |    |
|---------|----|
| Alogeni | No |
|---------|----|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |