

**IE-C6GO6LD0030F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cavo Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 3 m, 6 kV
N. d'ordine	<a href="#">3136130030</a>
Tipo	IE-C6GO6LD0030F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349383
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	3 m	Lunghezza (pollici)	118.1102 inch
Peso netto	79 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C
------------------------------	-------------------------	----------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Standard generali

Connettori a norma	TIA-1096-A	Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione	VDE-AR-N 4100:2019-04
--------------------	------------	---	-----------------------

## Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate
--------------------------------	---

## Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate
----------------------------------	---

## Proprietà elettriche cavo

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV	Resistenza d'isolamento	≥ 100 MΩ
Categoria	Cat.3	Tensione di isolamento, max	300 V

## Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Resistenza agli olii	No	Colori	rosso, grigio
Alogeni	No	Resistenza alla fiamma	in accordance with IEC 60332-1

## Spina di collegamento

Spina di collegamento a destra	RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate	Spina di collegamento a sinistra	RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate
--------------------------------	---	----------------------------------	---

**Dati tecnici****Struttura del cavo**

Diametro guaina	4.8 mm	Colore della guaina	grigio
Sezione	3x2xAWG 24/7	Schermatura	U/UTP
quantità di fili	6	Diametro guaina, max.	5 mm
Diametro guaina, min.	4.6 mm	Materiale rivestimento	LSZH

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**Disegni**

**Schema elettrico**



**Disegno**

