



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



L'opzione di cavi separati nella Zona 2 che rispettano le seguenti omologazioni ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc semplifica l'installazione, il servizio e consente una migliore preparazione. I giunti approvati qui offerti devono essere sempre utilizzati con le corrispondenti custodie e gli inserti approvati e possono essere scollegati solo senza carico.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: IP55, Custodia di base, Col- legamento a staffa di serraggio, Standard, Dimen- sione entrate cavi: M 32
N. d'ordine	<u>3139860000</u>
Tipo	HDC 10B SS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382229
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

gazioni	

Omologazioni

# IECEX ATEX

	IECEX ~				
Dimensioni e pesi					
Profondità	169 mm	Profondità (pollici)	6.6535 inch		
Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3.1496 inch		
Altezza di fissaggio	60 mm	Larghezza (poliici) Larghezza di fissaggio	104 mm		
Peso netto	913 g	Largriozza di fissaggio	104 111111		
Temperature					
Temperatura ambiente	-20 °C40 °C	Valori limite di temperatura	-20 °C 80 °C		
Dati generali					
Esecuzione custodia	Custodia di base	Dimensioni di installazione	4		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	grigio		
Superficie	Verniciatura a polvere	Tipo	Custodia di base		
Esente da alogeni	false	BG	4		
Grado di protezione	IP55				
Dimensioni					
Larghezza	80 mm				
Dati di dimensionamento l	ECEx/ATEX				
N° certificato (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	N° certificato (ATEX)	IECEXTUR24.0077X		
Esecuzione					
Dimensioni di installazione	4	Superficie	Verniciatura a polvere		
BG	4				
Classificazioni					
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437		
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437		
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02		
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02		
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02		
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02		
ECLASS 15.0	27-44-02-02				

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Grandezza 4 (10B)



L'opzione di cavi separati nella Zona 2 che rispettano le seguenti omologazioni ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc semplifica l'installazione, il servizio e consente una migliore preparazione. I giunti approvati qui offerti devono essere sempre utilizzati con le corrispondenti custodie e gli inserti approvati e possono essere scollegati solo senza carico.

#### Dati generali per l'ordinazione

90	out gonerum per i oramazione			
Tipo	HDC 10B TOS 1M32G ATEX	Versione		
N. d'ordine	3139960000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:		
GTIN (EAN)	4099987382328	IP55, Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio,		
CPZ	1 ST	Standard, Dimensione entrate cavi: M 32		
Tipo	HDC 10B TSS 1M32G ATEX	Versione		
N. d'ordine	3139970000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:		
GTIN (EAN)	4099987382335	IP55, Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio,		
CPZ	1 ST	Standard, Dimensione entrate cavi: M 32		
Tipo	HDC 10B COVER ATEX	Versione		
N. d'ordine	3140060000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:		
GTIN (EAN)	4099987382427	IP55, Coperchio per parti inferiori della custodia, Collegamento a		
CPZ	1 ST	staffa di serraggio, Standard		

Versione catalogo / Disegni 4