

**HDC 16B SS 1M32G ATEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

L'opzione di cavi separati nella Zona 2 che rispettano le seguenti omologazioni ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc semplifica l'installazione, il servizio e consente una migliore preparazione. I giunti approvati qui offerti devono essere sempre utilizzati con le corrispondenti custodie e gli inserti approvati e possono essere scollegati solo senza carico.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: IP55, Custodia di base, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
N. d'ordine	<a href="#">3139870000</a>
Tipo	HDC 16B SS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382236
CPZ	1 Pieza

## HDC 16B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



## Dimensioni e pesi

Profondità	189 mm	Profondità (pollici)	7.4409 inch
Posizione verticale	111.5 mm	Altezza (pollici)	4.3898 inch
Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3.1496 inch
Altezza di fissaggio	60 mm	Larghezza di fissaggio	160 mm
Peso netto	1039 g		

## Temperature

Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C	Valori limite di temperatura	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	------------------------------	------------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Esecuzione custodia	Custodia di base	Dimensioni di installazione	6
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	grigio
Superficie	altro	Tipo	Custodia di base
Esente da alogeni	false	BG	6
Grado di protezione	IP55		

## Dimensioni

Larghezza	80 mm
-----------	-------

## Dati di dimensionamento IECEX/ATEX

N° certificato (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	N° certificato (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
------------------------	-----------------	-----------------------	------------------

## Esecuzione

Dimensioni di installazione	6	Superficie	altro
BG	6		

## Classificazioni


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16B SS 1M32G ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 16B SS 1M32G ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Grandezza 6 (16B)



L'opzione di cavi separati nella Zona 2 che rispettano le seguenti omologazioni ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc semplifica l'installazione, il servizio e consente una migliore preparazione. I giunti approvati qui offerti devono essere sempre utilizzati con le corrispondenti custodie e gli inserti approvati e possono essere scollegati solo senza carico.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16B TOS 1M32G ATEX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3139980000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987382342	IP55, Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio,
CPZ	1 ST	Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 16B TOS 2M25G ATEX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3139990000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987382359	IP55, Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio,
CPZ	1 ST	Standard, Dimensione entrate cavi: M 32, M 25
Tipo	HDC 16B TSS 1M32G ATEX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3140000000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987382366	IP55, Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio,
CPZ	1 ST	Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 16B COVER ATEX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3140070000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987382434	IP55, Coperchio per parti inferiori della custodia, Collegamento a
CPZ	1 ST	staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: none

## Dimensioni 6



**IECEX  
ATEX**

L'opzione di cavi separati nella Zona 2 che rispettano le seguenti omologazioni ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc semplifica l'installazione, il servizio e consente una migliore preparazione. I giunti approvati qui offerti devono essere sempre utilizzati con le corrispondenti custodie e gli inserti approvati e possono essere scollegati solo senza carico.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HDD 24 FC EX 1500	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3116650000</a>	HDC - Connettore, Femmina, 1500 V, Numero di poli: 24,
GTIN (EAN)	4099987235778	Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: 6
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HDD 24 MC EX 1500	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3116630000</a>	HDC - Connettore, Maschio, 1500 V, Numero di poli: 24,
GTIN (EAN)	4099987235754	Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: 6
CPZ	1 ST	

**HDC 16B SS 1M32G ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	HDC HDD 32 FC EX 1000	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3116640000</a>	HDC - Connettore, Femmina, 1000 V, Numero di poli: 32,
GTIN (EAN)	4099987235761	Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: 6
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HDD 32 MC EX 1000	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3116620000</a>	HDC - Connettore, Maschio, 1000 V, Numero di poli: 32,
GTIN (EAN)	4099987235747	Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: 6
CPZ	1 ST	