

**HDC 10B AS ATEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

L'opzione di cavi separati nella Zona 2 che rispettano le seguenti omologazioni ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEX: Ex ec IIC T6 Gc semplifica l'installazione, il servizio e consente una migliore preparazione. I giunti approvati qui offerti devono essere sempre utilizzati con le corrispondenti custodie e gli inserti approvati e possono essere scollegati solo senza carico.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: IP55, Base passante, Collegamento a staffa di serraggio, Standard
N. d'ordine	<a href="#">3139910000</a>
Tipo	HDC 10B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382274
CPZ	1 Pieza

**HDC 10B AS ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni

**Dimensioni e pesi**

Profondità	144 mm	Profondità (pollici)	5.6693 inch
Posizione verticale	29.5 mm	Altezza (pollici)	1.1614 inch
Larghezza	48 mm	Larghezza (pollici)	1.8898 inch
Altezza di fissaggio	32 mm	Larghezza di fissaggio	83 mm
Peso netto	170 g		

**Temperature**

Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C	Valori limite di temperatura	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	------------------------------	------------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Esecuzione custodia	Base passante	Dimensioni di installazione	4
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	grigio
Superficie	Verniciatura a polvere	Tipo	Base passante (mont. in feritoia)
Esente da alogenri	false	BG	4
Grado di protezione	IP55		

**Dimensioni**

Larghezza	48 mm
-----------	-------

**Dati di dimensionamento IECEx/ATEX**

N° certificato (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	N° certificato (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
------------------------	-----------------	-----------------------	------------------

**Esecuzione**

Dimensioni di installazione	4	Superficie	Verniciatura a polvere
BG	4		

**Classificazioni**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 10B AS ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



**HDC 10B AS ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Grandezza 4 (10B)**

L'opzione di cavi separati nella Zona 2 che rispettano le seguenti omologazioni ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc semplifica l'installazione, il servizio e consente una migliore preparazione. I giunti approvati qui offerti devono essere sempre utilizzati con le corrispondenti custodie e gli inserti approvati e possono essere scollegati solo senza carico.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC 10B TOS 1M32G ATEX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3139960000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987382328	IP55, Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio,
CPZ	1 ST	Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 10B TSS 1M32G ATEX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3139970000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987382335	IP55, Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio,
CPZ	1 ST	Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 10B COVER ATEX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">3140060000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987382427	IP55, Coperchio per parti inferiori della custodia, Collegamento a
CPZ	1 ST	staffa di serraggio, Standard