

HDC 06B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



L'opzione di cavi separati nella Zona 2 che rispettano le seguenti omologazioni ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc semplifica l'installazione, il servizio e consente una migliore preparazione. I giunti approvati qui offerti devono essere sempre utilizzati con le corrispondenti custodie e gli inserti approvati e possono essere scollegati solo senza carico.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: IP55, Coperchio per parti inferiori della custodia, Collegamento a staffa di serraglio, Standard, Dimensione entrate cavi: none
N. d'ordine	3140050000
Tipo	HDC 06B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382410
CPZ	1 Pieza

HDC 06B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni

**Dimensioni e pesi**

Profondità	132 mm	Profondità (pollici)	5.1968 inch
Posizione verticale	31 mm	Altezza (pollici)	1.2205 inch
Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2.2835 inch
Peso netto	149 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C	Valori limite di temperatura	-20 °C ... 40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Esecuzione custodia	Coperchio per parti inferiori della custodia	Dimensioni di installazione	3
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	grigio
Superficie	altro	Tipo	Copertura
Esente da alogen	false	BG	3
Grado di protezione	IP55		

Dimensioni

Larghezza	58 mm
-----------	-------

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	N° certificato (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
------------------------	-----------------	-----------------------	------------------

Esecuzione

Dimensioni di installazione	3	Superficie	altro
BG	3		

Classificazioni



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



HDC 06B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Grandezza 3 (06B)**

L'opzione di cavi separati nella Zona 2 che rispettano le seguenti omologazioni ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc o IECEx: Ex ec IIC T6 Gc semplifica l'installazione, il servizio e consente una migliore preparazione. I giunti approvati qui offerti devono essere sempre utilizzati con le corrispondenti custodie e gli inserti approvati e possono essere scollegati solo senza carico.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 06B AS ATEX	Versione
N. d'ordine	3139900000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987382267	Dietro: IP20, Base passante, Collegamento a staffa di serraggio,
CPZ	1 ST	Standard, Dimensione entrate cavi: none
Tipo	HDC 06B SS 1M25G ATEX	Versione
N. d'ordine	3139850000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987382212	IP55, Custodia di base, Collegamento a staffa di serraggio, Standard,
CPZ	1 ST	Dimensione entrate cavi: 1*M25