

**TCB INL THIRD 7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ispirati alla metodologia delle 5S e del lean management, gli inserti in schiuma di Weidmüller assicurano ordine ed efficienza nella postazione di lavoro. Progettati secondo un principio modulare, offrono numerosi vantaggi e possono essere selezionati a seconda delle necessità personali.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	3155300000
Tipo	<a href="#">TCB INL THIRD 7</a>
GTIN (EAN)	4099987654692
CPZ	1 Pieza

## TCB INL THIRD 7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1.9685 inch
Posizione verticale	390 mm	Altezza (pollici)	15.3543 inch
Larghezza	185 mm	Larghezza (pollici)	7.2835 inch
Diametro	0 mm	Peso netto	477.56 g

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Inserto in schiuma grande universale, Non equipaggiata
----------------------	--

### Cassettera portautensili

Equipaggiamento	con utensili
-----------------	--------------

### Assortimenti

Diametro	0 mm
----------	------

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TCB INL THIRD 7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## con display LCD



Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display LCD
- secondo norma VDE
- resistenza elevata alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT DIGI PRO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9918870000</a>	Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione
GTIN (EAN)	4032248405756	
CPZ	1 ST	

## Tester della tensione senza contatto



- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- il procedimento capacitivo non richiede un flusso di corrente
- una rottura invisibile del cavo è riconoscibile fino a pochi mm di tolleranza
- riconosce conduttori di tensione su prese, prolunghe avvolgibili, collegamenti, ecc.
- Indicazione: ottica o ottica e acustica
- compresa funzione di lampadina tascabile su VT LCL

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT LCL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2436670000</a>	Utensili di verifica, Cercacavi
GTIN (EAN)	4050118450033	
CPZ	1 ST	

## Tester del campo magnetico senza contatto



- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- per il funzionamento di prova di valvole solenoidi, relé, bobine e contattori
- misurazione di tutti i campi magnetici
- Indicazione: ottica e acustica
- compresa funzione di torcia elettrica

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2436680000</a>	Utensili di verifica, Tester del campo magnetico senza contatto
GTIN (EAN)	4050118450019	
CPZ	1 ST	