

TCB INL THIRD 11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ispirati alla metodologia delle 5S e del lean management, gli inserti in schiuma di Weidmüller assicurano ordine ed efficienza nella postazione di lavoro. Progettati secondo un principio modulare, offrono numerosi vantaggi e possono essere selezionati a seconda delle necessità personali.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	3155340000
Tipo	TCB INL THIRD 11
GTIN (EAN)	4099987654739
CPZ	1 Pieza

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1.9685 inch
Posizione verticale	390 mm	Altezza (pollici)	15.3543 inch
Larghezza	185 mm	Larghezza (pollici)	7.2835 inch
Diametro	0 mm	Peso netto	610.24 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Inserto in schiuma grande universale, Non equipaggiata
----------------------	--

Cassettera portautensili

Equipaggiamento	con utensili
-----------------	--------------

Assortimenti

Diametro	0 mm
----------	------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Bit 25 mm per portabit
Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT C 6,3 0,5X3,0X25	Versione
N. d'ordine	2748860000	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3 mm, Lunghezza della lama: 25 mm, Spessore della lama (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894738	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT C 6,3 0,5X3,5X25	Versione
N. d'ordine	2748870000	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 25 mm, Spessore della lama (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894745	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT C 6,3 0,5X4,0X25	Versione
N. d'ordine	2748880000	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 4 mm, Lunghezza della lama: 25 mm, Spessore della lama (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894752	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT C 6,3 0,8X5,5X25	Versione
N. d'ordine	2748890000	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della lama: 25 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4050118894769	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT C 6,3 PH0X25	Versione
N. d'ordine	2748140000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 25 mm, Dimensione lama (a croce): 0
GTIN (EAN)	4050118894677	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT C 6,3 PH1X25	Versione
N. d'ordine	2748150000	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 1 mm, Lunghezza della lama: 25 mm, Spessore della lama (A): 1 mm, Dimensione lama (a croce): 1
GTIN (EAN)	4050118894684	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT C 6,3 PH2X25	Versione
N. d'ordine	2748160000	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 25 mm, Spessore della lama (A): 2 mm, Dimensione lama (a croce): 2
GTIN (EAN)	4050118894691	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT C 6,3 PZ0X25	Versione
N. d'ordine	2748170000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 25 mm, Dimensione lama (a croce): 0
GTIN (EAN)	4050118894707	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT C 6,3 PZ1X25	Versione
N. d'ordine	2748180000	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 1 mm, Lunghezza della lama: 25 mm, Spessore della lama (A): 1 mm, Dimensione lama (a croce): 1
GTIN (EAN)	4050118894714	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT C 6,3 PZ2X25	Versione
N. d'ordine	2748190000	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 25 mm, Spessore della lama (A): 2 mm, Dimensione lama (a croce): 2
GTIN (EAN)	4050118894721	
CPZ	5 ST	

Accessori

Portapunte



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SD BITHOLDER 1/4	Versione
N. d'ordine	2888380000	Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4064675875420	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	Versione
N. d'ordine	2888370000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 129 mm
GTIN (EAN)	4064675875413	
CPZ	1 ST	

Esagono incassato



Chiave esagonale con impugnatura trasversale in plastica di qualità

- superficie ricoperta in nickel
- in acciaio al cromo-vanadio
- prodotta a norma DIN 6911
- adatta alle viti secondo DIN 6912

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDQ T HANDLE HEX 4	Versione
N. d'ordine	2888290000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875338	
CPZ	1 ST	

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	SDQ T HANDLE HEX 5	Versione
N. d'ordine	2888300000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875345	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDQ T HANDLE HEX 6	Versione
N. d'ordine	2888310000	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875352	
CPZ	1 ST	

Supporto per punte E6,3



Le punte Weidmüller sono punte standard che si distinguono per qualità, ampia scelta e prestazioni. Weidmüller garantisce una qualità del prodotto costante nel tempo grazie al processo di indurimento, controllato da un processore.

Il materiale d'alta qualità permette coppie di serraggio che vanno ben oltre le richieste delle norme DIN:

- DIN 5261 per punte PH/PZ
- DIN 5263 per punte a taglio
- Norma Camcar per punte TORXII che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.

Vantaggi del prodotto:

- adatto per tutti i tipi di viti. Grazie a valori di durezza vantaggiosi di 59-61 HRC è adatto sia per l'azionamento manuale sia per quello automatico.
- Buona resistenza all'usura e di conseguenza lunga durata.
- Accoppiamento preciso nelle viti DIN per un'usura ridotta e una trasmissione di coppia ottimale.
- Produzione in base a criteri di qualità professionali secondo le norme ISO in vigore con qualità del prodotto costante.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	UBH 1/4 E6,3	Versione
N. d'ordine	2748200000	Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4050118895339	
CPZ	5 ST	