

**TCB INL BIG 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ispirati alla metodologia delle 5S e del lean management, gli inserti in schiuma di Weidmüller assicurano ordine ed efficienza nella postazione di lavoro. Progettati secondo un principio modulare, offrono numerosi vantaggi e possono essere selezionati a seconda delle necessità personali.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	3155550000
Tipo	<a href="#">TCB INL BIG 1</a>
GTIN (EAN)	4099987654944
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1.9685 inch
Posizione verticale	390 mm	Altezza (pollici)	15.3543 inch
Larghezza	560 mm	Larghezza (pollici)	22.0472 inch
Diametro	0 mm	Peso netto	3015.9 g

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Inserto in schiuma grande universale
----------------------	--------------------------------------

**Cassettiera portautensili**

Equipaggiamento	con utensili
-----------------	--------------

**Assortimenti**

Diametro	0 mm
----------	------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

**Accessori****DMS PRO**

I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	AKKU DMS PRO	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1479110000</a>	Utensile di montaggio	
GTIN (EAN)	4050118348712		
CPZ	1 ST		

**Utensili**

Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	AM 16	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9204190000</a>	Utensili, Utensili di sguainatura	
GTIN (EAN)	4032248608133		
CPZ	1 ST		

**Punte a lama E6,3**

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)  
Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2748900000</a>	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 2.5 mm, Lunghezza della lama: 70 mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm	
GTIN (EAN)	4050118894776		
CPZ	5 ST		

## TCB INL BIG 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2748920000</a>	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della
GTIN (EAN)	4050118894790	lama: 70 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2748940000</a>	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della
GTIN (EAN)	4050118894813	lama: 70 mm, Spessore della lama (A): 1 mm
CPZ	5 ST	

### Punte a croce E6,3 - tipo Pozidriv / Supadriv

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)  
 Punte a croce tipo Pozidriv PZ/DIN 5262, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126



### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 PZ1X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2748960000</a>	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 1 mm, Lunghezza della
GTIN (EAN)	4050118895155	lama: 70 mm, Spessore della lama (A): 1 mm, Dimensione lama (a
CPZ	5 ST	croce): 1
Tipo	BIT E6,3 PZ2X70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2748970000</a>	Inserto cacciaviti, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della
GTIN (EAN)	4050118895162	lama: 70 mm, Spessore della lama (A): 2 mm, Dimensione lama (a
CPZ	5 ST	croce): 2

## Accessori

## Punte E6,3 - Torx®



Le punte Weidmüller sono punte standard che si distinguono per qualità, ampia scelta e prestazioni. Weidmüller garantisce una qualità del prodotto costante nel tempo grazie al processo di indurimento, controllato da un processore.

Il materiale d'alta qualità permette coppie di serraggio che vanno ben oltre le richieste delle norme DIN:

- DIN 5261 per punte PH/PZ
- DIN 5263 per punte a taglio
- Norma Camcar per punte TORXII che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.

Vantaggi del prodotto:

- adatto per tutti i tipi di viti. Grazie a valori di durezza vantaggiosi di 59-61 HRC è adatto sia per l'azionamento manuale sia per quello automatico.
- Buona resistenza all'usura e di conseguenza lunga durata.
- Accoppiamento preciso nelle viti DIN per un'usura ridotta e una trasmissione di coppia ottimale.
- Produzione in base a criteri di qualità professionali secondo le norme ISO in vigore con qualità del prodotto costante.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 T15 X 70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2749000000</a>	Inserito cacciaviti
GTIN (EAN)	4050118895193	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 T20 X 70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2749010000</a>	Inserito cacciaviti
GTIN (EAN)	4050118895308	
CPZ	5 ST	
Tipo	BIT E6,3 T40 X 70	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2749020000</a>	Inserito cacciaviti
GTIN (EAN)	4050118895315	
CPZ	5 ST	

## Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

## TCB INL BIG 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9006120000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	

### DMS PRO



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DMS PRO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1479120000</a>	Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4050118287011	
CPZ	1 ST	

### Strumenti di misurazione



Gli utensili di precisione Weidmüller sono utilizzati in tutto il mondo.

Ciò rappresenta una grande responsabilità per Weidmüller, che offre prestazioni complete.

Nell'utilizzo quotidiano gli utensili devono garantire sempre un risultato costante anche dopo molti cicli di lavorazione. Weidmüller offre ai suoi clienti il valore aggiunto della "Certificazione Utensili". Con queste procedure tecniche di prova Weidmüller si impegna sul fronte della funzionalità e della qualità dei propri utensili.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FLEXIMET 5 M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2534210000</a>	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
CPZ	1 ST	

## Accessori

### Pinze telefoniche isolate VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FRZ S 200	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9046380000</a>	Pinza
GTIN (EAN)	4032248357697	
CPZ	1 ST	

### Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KT 8	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9002650000</a>	Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
GTIN (EAN)	4008190020163	
CPZ	1 ST	

### Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 6 ROTO L	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1444050000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.14mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118248593	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
CPZ	1 ST	

### Cacciavite a taglio angolato



### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SD TO 0,6X3,0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2749560000</a>	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3 mm, Lunghezza della lama: 70
GTIN (EAN)	4050118895889	mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
CPZ	1 ST	

### Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005000000</a>	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4008190072506	
CPZ	1 ST	

## Accessori

### Tagliacavi laterale elettronico



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SUPER CUT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9205150000</a>	Pinza
GTIN (EAN)	4032248698950	
CPZ	1 ST	

### Utensile combinato per taglio e avvitatura "Swifty® CS"



Utensile combinato di taglio/spellatura Swifty® CS e set Swifty® CS per taglio e spellatura senza crimpatura di cavi in rame rigidi fino a 1,5 mm<sup>2</sup> e flessibili fino a 2,5 mm<sup>2</sup>.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SWIFTY CS SET	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9006060000</a>	Utensile combinato per taglio e avvitamento, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
GTIN (EAN)	4032248257638	
CPZ	1 ST	