

**CB 200/7,6 TR BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	3156110000
Tipo	<a href="#">CB 200/7,6 TR BK</a>
GTIN (EAN)	4099987657945
CPZ	7500 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	0 mm	Posizione verticale	200 mm
Altezza (pollici)	7.874 inch	Larghezza	7.6 mm
Larghezza (pollici)	0.2992 inch	Peso netto	0.04 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Materiale di base	poliammide 66	Resistenza alla trazione	550 N
Diametro fascio, max.	50 mm	Resistenza alla trazione (libbra-forza)	124 lbf
Diametro fascio, min.	3 mm		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		