

CB 200/4,6 TR BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	3156140000
Tipo	CB 200/4,6 TR BK
GTIN (EAN)	4099987658058
CPZ	15000 Pieza

CB 200/4,6 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0 mm	Posizione verticale	200 mm
Altezza (pollici)	7.874 inch	Larghezza	4.6 mm
Larghezza (pollici)	0.1811 inch	Peso netto	0.01 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Materiale di base	poliammide 66	Resistenza alla trazione	220 N
Diametro fascio, max.	50 mm	Resistenza alla trazione (libbra-forza)	49 lbf
Diametro fascio, min.	3 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		