


HDC MHP 200 FC 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustrazione del prodotto****Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di potenza, 1000 V, 200 A, Numero di poli: 1, Collegamento a crimpare, Femmina, Slot a innesto necessari: 2
N. d'ordine	3157250000
Tipo	HDC MHP 200 FC 2
GTIN (EAN)	4099987663472
CPZ	1 Pieza

HDC MHP 200 FC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Posizione verticale	59.6 mm	Altezza (pollici)	2.3465 inch
Larghezza	34 mm	Larghezza (pollici)	1.3386 inch
Peso netto	21 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di collegamento PE

Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite tramite telaio del modulo
-------------------------	--

Dati generali

Numero di poli	1	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Resistenza d'isolamento	10 ¹² Ω	Cicli di inserimento	≥ 500
Tipo	Femmina	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3	Materiale di base	Polycarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	1000 V
Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA	600 V	Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	8 kV
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	200 A	Slot a innesto necessari	2

Versione




Lunghezza di spellatura, collegamento di 19 mm dimensionamento	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare
Sezione di collegamento cavo, max. 70 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	25 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Disegni

Disegno



HDC MHP 200 FC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Contatti a crimpare 200 A



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP200 F 16 2	Versione
N. d'ordine	3158630000	Femmina, argento, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4099987671026	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 F 25 2	Versione
N. d'ordine	3157350000	Femmina, argento, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663571	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 F 35 2	Versione
N. d'ordine	3157360000	Femmina, argento, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663588	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 F 50 2	Versione
N. d'ordine	3157370000	Femmina, argento, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663595	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 F 70 2	Versione
N. d'ordine	3157380000	Femmina, argento, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663601	
CPZ	1 ST	

Varie



Oltre ai connettori di potenza, la linea RockStar® include gli accessori giusti per un cablaggio di sistema efficace, funzionale e sicuro, quali sistemi di codifica, fascette di schermatura, piastre di copertura e guarnizioni di ricambio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Versione
N. d'ordine	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
CPZ	1 ST	