

HDC MHP 200 MC 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo, 1000 V, 200 A, Numero di poli: 1, Collegamento a crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 2
N. d'ordine	3157260000
Tipo	HDC MHP 200 MC 2
GTIN (EAN)	4099987663489
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Posizione verticale	60.3 mm	Altezza (pollici)	2.374 inch
Larghezza	34 mm	Larghezza (pollici)	1.3386 inch
Peso netto	21 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di collegamento PE

Tipo di collegamento PE Collegamento a vite
tramite telaio del modulo

Dati generali

Numero di poli	1	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Resistenza d'isolamento	10 ¹² Ω	Cicli di inserimento	≥ 500
Tipo	Maschio	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3	Materiale di base	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	1000 V
Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA	600 V	Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	8 kV
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	200 A	Slot a innesto necessari	2

Versione

Lunghezza di spellatura, collegamento di 19 mm
dimensionamento Tipo di collegamento Collegamento a crimpare
Sezione di collegamento cavo, max. 70 mm² Sezione di collegamento cavo, min. 25 mm²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 200 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Contatti a crimpare 200 A



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP200 M 16 2	Versione
N. d'ordine	3158660000	Maschio, argento, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4099987671118	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 M 25 2	Versione
N. d'ordine	3157390000	Maschio, argento, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663618	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 M 35 2	Versione
N. d'ordine	3157400000	Maschio, argento, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663625	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 M 50 2	Versione
N. d'ordine	3157410000	Maschio, argento, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663632	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MHP200 M 70 2	Versione
N. d'ordine	3157420000	Maschio, argento, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663649	
CPZ	1 ST	

Varie



Oltre ai connettori di potenza, la linea RockStar® include gli accessori giusti per un cablaggio di sistema efficace, funzionale e sicuro, quali sistemi di codifica, fascette di schermatura, piastre di copertura e guarnizioni di ricambio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Versione
N. d'ordine	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
CPZ	1 ST	