

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Portafusibile fotovoltaico per applicazioni fotovoltaiche

- Per utilizzo in scatole combinate DC fotovoltaiche fino a 1500V
- Montaggio su guida di supporto DIN
- Per utilizzo con fusibili cilindrici da 15A fino a 32A di 10x38mm gPV

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Portafusibile, 1500 V, 10x85, con LED
N. d'ordine	3164270000
Tipo	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED
GTIN (EAN)	4099987800310
CPZ	10 Pieza

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	67 mm	Profondità (pollici)	2.6378 inch
Posizione verticale	125 mm	Altezza (pollici)	4.9212 inch
Larghezza	22.2 mm	Larghezza (pollici)	0.874 inch
Peso netto	99 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	90 °C
--	--------	--	-------

Collegamento portafusibile

Numero di collegamenti	2	Lunghezza di spellatura	9.5 mm
Coppia di serraggio, max.	2.5 Nm	Coppia di serraggio, min.	2 Nm
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale dei cavi	Rame
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 6	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	16 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	16 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	16 mm ²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	16 mm ²

Dati tecnici portafusibile

Inserto portafusibile	10 x 85 mm	Colori	Azzurro
Indicazione	LED	Portafusibile (portainserito)	orientabile
Corrente max.	32 A	Numero di potenziali	1
Dissipazione di calore, max.	6.5 W	Guida equipaggiata	TS 35
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV	Classe di sovratensione	III
Tipo di montaggio	TS 35		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

10x85 gPV



Gli elementi fusibili cilindrici gPV 10×85 sono progettati per fornire protezione ai moduli fotovoltaici (protezione di campo) fino a 1.500 DC in modo compatto, sicuro ed economico. Forniscono protezione da sovraccarico e corto circuito (classe gPV secondo i requisiti delle norme IEC60269-6 e UL248-19).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	Versione
N. d'ordine	400002597	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	8430243419611	
CPZ	50 ST	
Tipo	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	Versione
N. d'ordine	400002609	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	8430243419628	
CPZ	5 ST	
Tipo	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	Versione
N. d'ordine	400002610	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	8430243419635	
CPZ	50 ST	
Tipo	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	Versione
N. d'ordine	400002611	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	8430243419642	
CPZ	50 ST	
Tipo	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	Versione
N. d'ordine	400005431	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	8430243440424	
CPZ	50 ST	
Tipo	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	Versione
N. d'ordine	400002612	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A
GTIN (EAN)	8430243419659	
CPZ	5 ST	
Tipo	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	Versione
N. d'ordine	316428000	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4099987800327	
CPZ	5 ST	