

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le custodie in plastica sono particolarmente adatte per applicazioni in cui la resistenza dei metalli non è sufficiente. Inoltre, le custodie qui illustrate sono più leggere e leggermente più economiche delle custodie in alluminio standard. Può quindi essere opportuno utilizzare le custodie in plastica nelle applicazioni in cui i materiali non devono essere così robusti. La tenuta è sempre IP65.

## Dati generali per l'ordinazione

	<u> </u>
Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: 1*M25, M 25, M 32
N. d'ordine	<u>3164390000</u>
Tipo	HDC 10B SBU 1M25 BP
GTIN (EAN)	4099987800648
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ROHS	Conforme		
	Comornic		
Dimensioni e pesi			
Profondità	100.02 mm	Profondità (pollici)	3.9378 inch
Posizione verticale	81.5 mm	Altezza (pollici)	3.2087 inch
Larghezza	57 mm	Larghezza (pollici)	2.2441 inch
Lunghezza	100.02 mm	Lunghezza (pollici)	3.9378 inch
Peso netto	235 g		
Temperature			
Valori limite di temperatura	-40 °C 125 °C		
Dati generali			
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale base della custodia	Disation
Superficie		Grado di protezione	Plastica
Custodie EMC	Rivestito in plastica No	Materiale elemento di bloccaggio	IP65, in stato collegato Plastica
Custodie EIVIC	INO	iviateriale elemento di bioccaggio	riastica
Dimensioni			
Entrata cavo	con filettatura		
Esecuzione			
Dimensione entrate cavi	1*M25, M 25, M 32	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore
Numero entrate cavo in alto	0	Numero entrate cavo laterali	1
Esecuzione custodia	Custodia di base	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in bass
Forma	Standard	Dimensioni di installazione	4
Entrata cavo	con filettatura	Tipo	Custodia di base
Versione con gancio	Gancio trasversale	Guarnizione	NBR
Filettatura (interna)	M 25	Colore (RAL)	RAL 9011
BG	4	Adatti per ModuPlug®	No
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1		_	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
	27-44-02-02 27-44-02-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-02 27-44-02-02

Versione catalogo / Disegni




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni









#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

## Calotta, entrata cavo laterale



Le custodie in plastica sono particolarmente adatte per applicazioni in cui la resistenza dei metalli non è sufficiente. Inoltre, le custodie qui illustrate sono più leggere e leggermente più economiche delle custodie in alluminio standard. Può quindi essere opportuno utilizzare le custodie in plastica nelle applicazioni in cui i materiali non devono essere così robusti. La tenuta è sempre IP65.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 24D TSBU 1M25 BP	Versione
N. d'ordine	3164360000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987800587	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: 1*M25, M
		25, M 32
Tipo	HDC 24D TSBU 1M32 BP	Versione
NI al'amatina		
N. d'ordine	3107190000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987172103	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,

### Calotta, entrata cavo dall'alto



Le custodie in plastica sono particolarmente adatte per applicazioni in cui la resistenza dei metalli non è sufficiente. Inoltre, le custodie qui illustrate sono più leggere e leggermente più economiche delle custodie in alluminio standard. Può quindi essere opportuno utilizzare le custodie in plastica nelle applicazioni in cui i materiali non devono essere così robusti. La tenuta è sempre IP65.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 24D TOBU 1M32 BP	Versione
N. d'ordine	3164300000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987800167	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 24D TOBU 1M25 BP	Versione
N. d'ordine	3164340000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4099987800549	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: 1*M25, M
		25, M 32

Data di creazione 13.11.2025 08:12:15 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## Dimensioni 4



La tecnologia di collegamento PUSH IN è una tecnica ad innesto diretto. Il cavo pretrattato può essere innestato direttamente nel livello di collegamento cavo senza bisogno di mezzi ausiliari.

Numero di poli: 10

Corrente di dimensionamento: 16 A Tensione di dimensionamento: 500 V

Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V AC/DC

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HE 10 FP	Versione
N. d'ordine	<u>1873540000</u>	HDC - Connettore, Femmina, 500 V, 16 A, Numero di poli: 10, PUSH
GTIN (EAN)	4032248458158	IN, Dimensioni di installazione: 4
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HE 10 MP	Versione
Tipo N. d'ordine	HDC HE 10 MP 1873550000	Versione HDC - Connettore, Maschio, 500 V, 16 A, Numero di poli: 10, PUSH
•		