

**CXI LABEL FLAP S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	CUBESERIES, Etichetta
N. d'ordine	<a href="#">3169130000</a>
Tipo	CXI LABEL FLAP S
GTIN (EAN)	4099987828048
CPZ	100 Pieza

**CXI LABEL FLAP S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch
Posizione verticale	10.3 mm	Altezza (pollici)	0.4055 inch
Larghezza	15.9 mm	Larghezza (pollici)	0.626 inch
Peso netto	0.01 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Versione	innestabile	Colori	bianco
----------	-------------	--------	--------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		


## CXI LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessori

#### bianco



Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MT30X 12/6 WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2466760000</a>	THM, Siglatura di apparecchi, 6 x 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118480887	
CPZ	1 ST	

#### giallo




Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MT30X 12/6 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1391390000</a>	THM, Siglatura di apparecchi, 6 x 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118191523	
CPZ	1 ST	

#### LM MT300 12X6



- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LM MT300 12/6 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1882910000</a>	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 6 x 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4032248487004	
CPZ	10 ST	