

**CXI LABEL FLAP S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	CUBESERIES, Etichetta
N. d'ordine	<a href="#">3169130000</a>
Tipo	CXI LABEL FLAP S
GTIN (EAN)	4099987828048
CPZ	100 Pieza

## CXI LABEL FLAP S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch
Posizione verticale	10.3 mm	Altezza (pollici)	0.4055 inch
Larghezza	15.9 mm	Larghezza (pollici)	0.626 inch
Peso netto	0.01 g		

### Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio
------------------------------	-------------------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati generali

Versione	innestabile	Colori	bianco
----------	-------------	--------	--------

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		


## CXI LABEL FLAP S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## bianco



Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MT30X 12/6 WS	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2466760000</a>	THM, Siglatura di apparecchi, 6 x 12 mm, bianco	
GTIN (EAN)	4050118480887		
CPZ	1 ST		

## giallo




Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MT30X 12/6 GE	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1391390000</a>	THM, Siglatura di apparecchi, 6 x 12 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4050118191523		
CPZ	1 ST		

## LM MT300 12X6



- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LM MT300 12/6 GE	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1882910000</a>	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 6 x 12 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4032248487004		
CPZ	10 ST		