

HDC MHP300 F 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---------------------------------------------|
| Versione | Femmina, argento, 120 - 120 mm ² |
| N. d'ordine | 3187720000 |
| Tipo | HDC MHP300 F 120 |
| GTIN (EAN) | 409998795885 1 |
| CPZ | 1 Pieza |

HDC MHP300 F 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Lunghezza | 45.6 mm | Lunghezza (pollici) | 1.7953 inch |
| Peso netto | 38 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |


Dati generali

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Diametro contatto Ø codolo | 9.5 mm | Sezione del conduttore max. AWG | 4/0 |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 4/0 | Lunghezza di spellatura, collegamento di 22.5 mm dimensionamento | |
| Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare | Esecuzione inserto | MHP |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 4/0 | Sezione di collegamento cavo, max. | 120 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 120 mm ² | Superficie | argento |
| Cicli di inserimento | ≥ 500 | Tipo | Femmina |
| Materiale di base | Lega di rame | Procedimento di fabbricazione | torniti |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 120 - 120 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

Disegno



HDC MHP300 F 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Utensili



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | EPG 45 | Versione |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1500830000 | Utensile di compressione, 6mm ² , 150mm ² , Crimpatura esagonale, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, |
| CPZ | 1 ST | Crimpatura ovale |

... per capicorda a compressione (secondo DIN 46235)



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | ES EPG 45 HEX 10/70 | Versione |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1500940000 | 70mm ² , Crimpatura esagonale |
| GTIN (EAN) | 4050118309522 | |
| CPZ | 1 ST | |