

IE-C6NO8LW0005S40S40-OC-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Cavi pre-assemblati con 2x RJ45 in IP20, adatti per applicazioni smart metering, Cat.6 Microline - ultra sottili (AWG30), senza schermatura, per spazi ristretti, altri colori su richiesta

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo patch Microline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, LSZH, 0.5 m, , diritto, 6 kV
N. d'ordine	3203090005
Tipo	IE-C6NO8LW0005S40S40-OC-K6KV
CPZ	

IE-C6NO8LW0005S40S40-OC-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Lunghezza	0.5 m	Lunghezza (pollici)	19.685 inch
-----------	-------	---------------------	-------------

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C
--------------------------	-------------------------	----------------

Norme

Connettori a norma	IEC 60603-7
--------------------	-------------

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at
----------------------------	-----	------------	----------------------

Standard generali

Connettori a norma	IEC 60603-7
--------------------	-------------

Proprietà elettriche cavo

Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV	Categoria	Cat. 6
--	-----------	--------

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Resistenza agli olii	No	Colori	bianco
Alogeni	No	Resistenza alla fiamma	No

Struttura del cavo

Colore della guaina	arancione	Sezione	4x2xAWG30/7
Schermatura	U/UTP	quantità di fili	8
Isolamento	PE	Diametro guaina, max.	3.3 mm
Diametro guaina, min.	2.9 mm	Materiale rivestimento	LSZH
Codifica a colori	bianco / blu, bianco / arancione, bianco / verde, bianco / marrone		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Disegni

