Foglio dati

U-LINK-EC-750-WM-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Esempio d'uso



u-link Remote Access Service di Weidmüller, integrato in easyConnect, offre un metodo semplice per accedere in modo sicuro ai dispositivi Ethernet presenti nelle reti remote.
Con il server VPN u-link come punto di incontro centrale, i client VPN (PC di servizio, dispositivi client u-link di Weidmüller e dispositivi di terze parti compatibili con OpenVPN) si connettono sempre in uscita, rispettando così i tipici requisiti di sicurezza IT.
Le istanze separate di database e server vengono utilizzate per ciascun account cliente (isolamento sicuro del client) per garantire l'integrità dei dati.
La comunicazione tra il server VPN u-link e i client remoti (PC di servizio e dispositivi client u-link) avviene tramite una connessione OpenVPN protetta da certificato.
Il principio alla base di u-link è "configurazione anziché programmazione". L'uso è intuitivo e non richiede conoscenze specialistiche.
Set di funzioni:
• Accesso remoto VPN con un solo clic per i PC di servizio
• Accesso web: connessioni web a host remoti completamente basati su browser, per l'utilizzo con tablet o smartphone
• Gestione dell'organizzazione e del gruppo
• Topologie, compresi dispositivi terminali di terze parti
• Gestione del firmware: visualizzazione dello stato del firmware di tutti i dispositivi Weidmüller e dell'opzione di aggiornamenti automatizzati e programmati nel tempo
• Diritti di accesso individuali: configurazione granulare dei diritti di accesso ai dispositivi della rete di destinazione
• Registro eventi esteso: panoramica delle attività con funzioni complete di filtro ed esportazione
Con u-link Remote Access integrato in easyConnect, Weidmüller offre un modello di licenze scalabile basato sul numero e sul tipo di dispositivi collegati, nonché sul numero richiesto di connessioni VPN simultanee.
Licenze per dispositivi Weidmüller:
• Disponibile per un massimo di 50, 100, 250, 500, 750 o 1000 dispositivi Weidmüller
• Fornisce un accesso remoto sicuro al numero corrispondente di dispositivi Weidmüller tramite easyConnect
• Validità della licenza: 1 annoDispositivi di terze parti tramite OpenVPN:
• Disponibile per un massimo di 600, 1200 o 1800 dispositivi di terze parti
• Consente l'integrazione di dispositivi di altri produttori che supportano OpenVPN
• Consente l'accesso centralizzato ai dispositivi Weidmüller e a quelli di terze parti compatibili tramite lo stesso ambiente easyConnect
• Validità della licenza: 1 annoConnessioni VPN simultanee aggiuntive:

U-LINK-EC-750-WM-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

• Disponibile per 1, 5 o 10 connessioni simultanee aggiuntive
• Aumenta il numero di sessioni di accesso remoto in parallelo all'interno dell'istanza di easyConnect
• Adatto per utenti aggiuntivi o attività di assistenza in parallelo
• Validità della licenza: 1 annoAccesso remoto da e verso la Cina:
• Licenza dedicata per dispositivi o PC di servizio situati in Cina
• Utilizza l'infrastruttura easyConnect fornita per la Cina
• Validità della licenza: 1 anno
Licenza di prova:
è disponibile una licenza di prova della durata di 90 giorni per verificare u-link Remote Access in easyConnect. La licenza di prova comprende fino a 50 dispositivi, fino a 50 utenti e 1 connessione VPN simultanea. La licenza di prova non è disponibile come prodotto separato nell'eS-hop e può essere attivata solo direttamente all'interno di easyConnect. Il modello di licenza modulare consente di scalare u-link Remote Access in easyConnect in base al numero di dispositivi collegati e al numero di sessioni di accesso remoto in parallelo desiderate.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	License code for u-link Remote Access Service.
N. d'ordine	3227490000
Tipo	U-LINK-EC-750-WM-DEVICES-1Y
CPZ	ST

Foglio dati

U-LINK-EC-750-WM-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	0 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio

Funzioni e caratteristiche

Gestione del firmware	Visualizzazione della versione del firmware di tutti i client u-link e aggiornamenti opzionali, controllati a tempo, automatici del firmware (per classi di dispositivo selezionate)	Tipo di autenticazione a 2 fattori	E-mail
Affidabilità del sistema	≥ 99,6%	Collegamenti VPN passanti utilizzabili simultaneamente	1 (espandibile registrando ulteriori connessioni VPN pass-through)
Banda e volume dati mensili	Illimitato (in base al normale utilizzo di mercato)	Organizzazione utente	Organizzazione in gruppi degli utenti del servizio, assegnazione di diritti di accesso selettivi alla topologia del dispositivo, assegnazione di diritti in base al gruppo riguardanti la configurazione del dispositivo e l'amministrazione dell'utente, Gestione autonoma delle organizzazioni nel quadro dei diritti organizzativi
Numero di utenti configurabili (PC del servizio assistenza)	Illimitato	Informazioni sull'utilizzo	Approfondite informazioni di reportistica e statistiche (rapporti di connessione, durata di utilizzo, volume di dati)
Banda canale VPN	100 Mbit/s	Gestione dispositivo	Illustrazione dell'infrastruttura del dispositivo (oggetti ad accesso remoto) in una struttura ad albero chiaramente definita mediante ubicazione, gruppo e oggetti del dispositivo
Periodo	1 anno dall'attivazione del codice di licenza o dalla scadenza della licenza esistente. La condizione di licenza individuale è visibile durante l'attivazione.	Tipo di accesso web-based (easyAccess)	Web server locale
Numero di client u-link configurabile su hardware Weidmüller (rete remota dei punti di accesso)	750		

U-LINK-EC-750-WM-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Requisiti di sistema

Hardware, rete target remota	Hardware Weidmüller con client VPN u-link	Hardware (PC del servizio assistenza)	PC con sistema operativo Windows 10 o 11
Amministrazione del portale (configurazione utente / dispositivo)	tramite web browser (HTTPS), login con nome utente e password	Software VPN (PC del servizio assistenza)	u-link VPN-client (installation on PC)

Varie

Attivazione	L'amministratore dell'account immette la chiave di licenza nel portale easyConnect (funzioni immediatamente disponibili).	Dotazione	E-mail con codice di licenza

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		