Foglio dati

# U-LINK-EC-10-CONNECTION-1Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Esempio d'uso




u-link Remote Access Service di Weidmüller, integrato in easyConnect, offre un metodo semplice per accedere in modo sicuro ai dispositivi Ethernet presenti nelle reti remote.
Con il server VPN u-link come punto di incontro centrale, i client VPN (PC di servizio, dispositivi client u-link di Weidmüller e dispositivi di terze parti compatibili con OpenVPN) si connettono sempre in uscita, rispettando così i tipici requisiti di sicurezza IT.
Le istanze separate di database e server vengono utilizzate per ciascun account cliente (isolamento sicuro del client) per garantire l'integrità dei dati.
La comunicazione tra il server VPN u-link e i client remoti (PC di servizio e dispositivi client u-link) avviene tramite una connessione OpenVPN protetta da certificato.
Il principio alla base di u-link è "configurazione anziché programmazione". L'uso è intuitivo e non richiede conoscenze specialistiche.
Set di funzioni:
• Accesso remoto VPN con un solo clic per i PC di servizio
• Accesso web: connessioni web a host remoti completamente basati su browser, per l'utilizzo con tablet o smartphone
• Gestione dell'organizzazione e del gruppo
• Topologie, compresi dispositivi terminali di terze parti
• Gestione del firmware: visualizzazione dello stato del firmware di tutti i dispositivi Weidmüller e dell'opzione di aggiornamenti automatizzati e programmati nel tempo
• Diritti di accesso individuali: configurazione granulare dei diritti di accesso ai dispositivi della rete di destinazione
• Registro eventi esteso: panoramica delle attività con funzioni complete di filtro ed esportazione
Con u-link Remote Access integrato in easyConnect, Weidmüller offre un modello di licenze scalabile basato sul numero e sul tipo di dispositivi collegati, nonché sul numero richiesto di connessioni VPN simultanee.
Licenze per dispositivi Weidmüller:
• Disponibile per un massimo di 50, 100, 250, 500, 750 o 1000 dispositivi Weidmüller
• Fornisce un accesso remoto sicuro al numero corrispondente di dispositivi Weidmüller tramite easyConnect
• Validità della licenza: 1 annoDispositivi di terze parti tramite OpenVPN:
• Disponibile per un massimo di 600, 1200 o 1800 dispositivi di terze parti
• Consente l'integrazione di dispositivi di altri produttori che supportano OpenVPN
• Consente l'accesso centralizzato ai dispositivi Weidmüller e a quelli di terze parti compatibili tramite lo stesso ambiente easyConnect
• Validità della licenza: 1 annoConnessioni VPN simultanee aggiuntive:

# U-LINK-EC-10-CONNECTION-1Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

• Disponibile per 1, 5 o 10 connessioni simultanee aggiuntive
• Aumenta il numero di sessioni di accesso remoto in parallelo all'interno dell'istanza di easyConnect
• Adatto per utenti aggiuntivi o attività di assistenza in parallelo
• Validità della licenza: 1 annoAccesso remoto da e verso la Cina:
• Licenza dedicata per dispositivi o PC di servizio situati in Cina
• Utilizza l'infrastruttura easyConnect fornita per la Cina
• Validità della licenza: 1 anno
Licenza di prova:
è disponibile una licenza di prova della durata di 90 giorni per verificare u-link Remote Access in easyConnect. La licenza di prova comprende fino a 50 dispositivi, fino a 50 utenti e 1 connessione VPN simultanea. La licenza di prova non è disponibile come prodotto separato nell'eS-hop e può essere attivata solo direttamente all'interno di easyConnect. Il modello di licenza modulare consente di scalare u-link Remote Access in easyConnect in base al numero di dispositivi collegati e al numero di sessioni di accesso remoto in parallelo desiderate.

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated |
| N. d'ordine | 3227620000 |
| Tipo | U-LINK-EC-10-CONNECTION-1Y |
| CPZ | ST |

# Foglio dati

## U-LINK-EC-10-CONNECTION-1Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

| | |
|---|---|
| Peso netto | 0 g |

### Temperature

| | |
|---|---|
| Temperatura di magazzinaggio | |
| Temperatura d'esercizio | |

### Funzioni e caratteristiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero di collegamenti VPN supplementari (per codice licenza) | 10 connessioni VPN simultanee | Banda canale VPN | 100 Mbit/s |
| Periodo | 1 anno dall'attivazione del codice di licenza o dalla scadenza della licenza esistente. La condizione di licenza individuale è visibile durante l'attivazione. | Utilizzo | Usare come canale VPN supplementare o per estendere il periodo di un canale VPN |

### Requisiti di sistema

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hardware, rete target remota | Hardware Weidmüller con client VPN u-link, Hardware con client OpenVPN, Hardware con client Docker | Hardware (PC del servizio assistenza) | PC con sistema operativo Windows 10 o 11 |
| Amministrazione del portale (configurazione utente / dispositivo) | tramite web browser (HTTPS), login con nome utente e password | Software VPN (PC del servizio assistenza) | u-link VPN-client (installation on PC) |

### Varie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Attivazione | L'amministratore dell'account immette la chiave di licenza nel portale easyConnect (funzioni immediatamente disponibili). | Dotazione | E-mail con codice di licenza |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000809 | ETIM 9.0 | EC000809 |
| ETIM 10.0 | EC000809 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 | | |