

## **AP PPT/35**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, antracite, Posizione verticale: 138 mm, Larghezza: 3 mm, V-2, blocca- bile: Sì
N. d'ordine	<u>3835120000</u>
Tipo	AP PPT/35
GTIN (EAN)	4008190003364
CPZ	10 Pieza



## **AP PPT/35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
<b>D</b> ( 15)	74.45	B ( 100 ( 100 )	0.0040: 1
Profondità	71.15 mm	Profondità (pollici)	2.8012 inch
Posizione verticale	138 mm	Altezza (pollici)	5.4331 inch
Larghezza Peso netto	3 mm 49.37 g	Larghezza (pollici)	0.1181 inch
reso fietto	49.37 g		
Temperature			
T	25.00 55.00	Tananantan andrianta	F °C 40 °C
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C -50 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		
0			
Stato conformità RoHS REACH SVHC	No SVHC superiori o 0.1 vrt0	<i>L</i>	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	<b>6</b>	
Aaltri dati tecnici			_
bloccabile	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Terminale		
Dati dei materiali			
Colori	antracite	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Generale			'
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Classificazioni	eagg.o aette		
0103311100210111			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

Versione catalogo / Disegni