

**Illustrazione del prodotto**

Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Piede di montaggio per guida di supporto, antracite, PA 66, without, Larghezza: 10 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">3835360000</a>  |
| Tipo        | TST PPT/35  |
| GTIN (EAN)  | 4008190542641   |
| CPZ         | 10 Pieza  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 43 mm   | Profondità (pollici) | 1.6929 inch |
| Posizione verticale | 72.8 mm | Altezza (pollici)    | 2.8661 inch |
| Larghezza           | 10 mm   | Larghezza (pollici)  | 0.3937 inch |
| Peso netto          | 12.7 g  |                      |             |

## Temperature

|  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                   | -50 °C...55 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C         | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C         |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd |

## Altri dati tecnici

|            |    |                         |                   |
|------------|----|-------------------------|-------------------|
| bloccabile | No | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|------------|----|-------------------------|-------------------|

## Dati caratteristici del sistema

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Versione | per guide di supporto |
|----------|-----------------------|

## Dati dei materiali

|                               |       |        |           |
|-------------------------------|-------|--------|-----------|
| Materiale di base             | PA 66 | Colori | antracite |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2   |        |           |

## Dimensioni

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Filettatura (interna) | without |
|-----------------------|---------|

## Generale

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------------|-------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002625    | ETIM 9.0    | EC002625    |
| ETIM 10.0   | EC002625    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 |             |             |