

## FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Portafusibile fotovoltaico per applicazioni fotovoltaiche

- Per utilizzo in scatole combinate DC fotovoltaiche fino a 1500V
- Montaggio su guida di supporto DIN
- Per utilizzo con fusibili cilindrici da 30A fino a 80A di 22x58mm gPV

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Portafusibile, 1500 V, 22x58, senza LED
N. d'ordine	<a href="#">4000003740</a>
Tipo	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
CPZ	6 Pieza

## FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	76.8 mm
Posizione verticale	126 mm
Larghezza	35.6 mm
Peso netto	100 g

Profondità (pollici)	3.0236 inch
Altezza (pollici)	4.9606 inch
Larghezza (pollici)	1.4016 inch

## Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	90 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Collegamento portafusibile

Numero di collegamenti	2
Coppia di serraggio, max.	2.8 Nm
Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 17
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, con terminali DIN 46228/1, min.	1 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, con terminali DIN 46228/4, min.	1 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	1 mm <sup>2</sup>

Lunghezza di spellatura	14 mm
Coppia di serraggio, min.	2 Nm
Materiale dei cavi	Rame
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, con terminali DIN 46228/1, max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, con terminali DIN 46228/4, max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	35 mm <sup>2</sup>

## Dati tecnici portafusibile

Inserto portafusibile	22 x 58 mm
Indicazione	senza LED
Corrente max.	80 A
Dissipazione di calore, max.	12.5 W
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Tipo di montaggio	TS 35

Colori	bianco
Portafusibile (portainserto)	orientabile
Numero di potenziali	1
Guida equipaggiata	TS 35
Classe di sovratensione	III

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899
ECLASS 15.0	27-25-01-13

ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 14.0	27-25-01-13

**FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****22x58 gPV****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2865970000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">4000003732</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">4000003733</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">4000003734</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
GTIN (EAN)	8430243427166	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2873890000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
GTIN (EAN)	4064675647652	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2870900000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
GTIN (EAN)	4064675636458	
CPZ	10 ST	