

**FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Portafusibile fotovoltaico per applicazioni fotovoltaiche

- Per utilizzo in scatole combinate DC fotovoltaiche fino a 1500V
- Montaggio su guida di supporto DIN
- Per utilizzo con fusibili cilindrici da 30A fino a 80A di 22x58mm gPV

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Portafusibile, 1500 V, 22x58, senza LED
N. d'ordine	<a href="#">4000003740</a>
Tipo	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
CPZ	6 Pieza

## FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	76.8 mm	Profondità (pollici)	3.0236 inch
Posizione verticale	126 mm	Altezza (pollici)	4.9606 inch
Larghezza	35.6 mm	Larghezza (pollici)	1.4016 inch
Peso netto	100 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	90 °C
--	--------	--	-------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Collegamento portafusibile

Numero di collegamenti	2	Lunghezza di spellatura	14 mm
Coppia di serraggio, max.	2.8 Nm	Coppia di serraggio, min.	2 Nm
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale dei cavi	Rame
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 17	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	35 mm <sup>2</sup>

## Dati tecnici portafusibile

Insero portafusibile	22 x 58 mm	Colori	bianco
Indicazione	senza LED	Portafusibile (portainsero)	orientabile
Corrente max.	80 A	Numero di potenziali	1
Dissipazione di calore, max.	12.5 W	Guida equipaggiata	TS 35
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV	Classe di sovratensione	III
Tipo di montaggio	TS 35		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

**FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Accessori**

www.weidmueller.com

**22x58 gPV**



**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2865970000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">4000003732</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">4000003733</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">4000003734</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
GTIN (EAN)	8430243427166	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2873890000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
GTIN (EAN)	4064675647652	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2870900000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
GTIN (EAN)	4064675636458	
CPZ	10 ST	