### **FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Portafusibile fotovoltaico per applicazioni fotovoltaiche

- Per utilizzo in scatole combinate DC fotovoltaiche fino a 1500V
- Montaggio su guida di supporto DIN

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Portafusibile, 1500 V, 22x58, senza LED
N. d'ordine	<u>4000003740</u>
Tipo	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
CPZ	6 Pieza







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

	i e pesi

Profondità	76.8 mm	Profondità (pollici)	3.0236 inch
Posizione verticale	126 mm	Altezza (pollici)	4.9606 inch
Larghezza	35.6 mm	Larghezza (pollici)	1.4016 inch
Peso netto	100 g		

#### **Temperature**

Temperatura d'esercizio continuo, min50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max. 90 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Collegamento portafusibile

Numero di collegamenti	2	Lunghezza di spellatura	14 mm
Coppia di serraggio, max.	2.8 Nm	Coppia di serraggio, min.	2 Nm
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale dei cavi	Rame
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 17	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	35 mm <sup>2</sup>

#### Dati tecnici portafusibile

Inserto portafusibile	22 x 58 mm	Colori	bianco
Indicazione	senza LED	Portafusibile (portainserto)	orientabile
Corrente max.	80 A	Numero di potenziali	1
Dissipazione di calore, max.	12.5 W	Guida equipaggiata	TS 35
Tensione impulsiva di dimensiona	mento 6 kV	Classe di sovratensione	III
Tipo di montaggio	TS 35		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16
ECLASS 13.0	27-25-01-13	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

Data di creazione 14.11.2025 08:32:43 MEZ

Versione catalogo / Disegni





## **FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

### 22x58 gPV



### Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5	Versione
N. d'ordine	2865970000	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5	Versione
N. d'ordine	4000003732	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5	Versione
N. d'ordine	4000003733	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5	Versione
Tipo N. d'ordine	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 4000003734	Versione Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
•		
N. d'ordine	4000003734	
N. d'ordine GTIN (EAN)	<u>4000003734</u> 8430243427166	
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	4000003734 8430243427166 10 ST	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A  Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A  Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN)	4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000 4064675647652	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A  Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000 4064675647652 10 ST	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A  Versione  Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000 4064675647652 10 ST FUSE WSFL 22X58 75A 1K5	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A  Versione  Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A  Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000 4064675647652 10 ST FUSE WSFL 22X58 75A 1K5 28709000000	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A  Versione  Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A  Versione