

**LKSC M2,9X13VZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Il profilo RS 80 offre un'ampia gamma di opzioni di montaggio, in quanto è possibile sia montaggio su guida che il montaggio a parete. Ciò consente un adattamento flessibile alle condizioni e alle esigenze di spazio. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità. Un altro vantaggio del profilo RS80 è che può essere tagliato su misura individualmente. Questo vi dà la libertà di progettare il sistema esattamente secondo le vostre esigenze.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Accessori, Vite con taglio a croce
N. d'ordine	<a href="#">4011200000</a>
Tipo	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
CPZ	100 Pieza

## LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	5.6 mm	Profondità (pollici)	0.2205 inch
Posizione verticale	5.6 mm	Altezza (pollici)	0.2205 inch
Larghezza	15.1 mm	Larghezza (pollici)	0.5945 inch
Peso netto	0.65 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati del materiale

Superficie	altro	Materiale di base	acciaio
Comparative Tracking Index (CTI)	≥ 600		

## Dati generali

Colori	grigio	Grado di protezione	IP20
Tabella dei colori (simile)	RAL 7035	Colabilità	No

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

