

PF RS 80 GR 2000MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia sagomata, RS 80 grigio sasso, Profilato plastico, Larghezza: 2000 mm
N. d'ordine	4183130000
Tipo	PF RS 80 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190235178
CPZ	2 M

PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	15.7 mm	Profondità (pollici)	0.6181 inch
Posizione verticale	84 mm	Altezza (pollici)	3.3071 inch
Larghezza	2000 mm	Larghezza (pollici)	78.74 inch
Peso netto	412.5 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-15 °C...40 °C
-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PVC
Superficie	non trattato	Materiale di base	PVC

Dati generali

Colori	grigio sasso	Grado di protezione	IP00
Tabella dei colori (simile)	RAL 7032	Colabilità	No

Nota importante


Informazioni sul prodotto

3 altezze per il profilo di copertura e le targhette finali:
TS di montaggio senza copertina: TS 32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40,5 mm
di montaggio TS con coperchio basso: TS 32 = 72 mm, TS 35x7.5 = 67,5 mm
di montaggio TS con coperchio alto: TS 32 = 91 mm, TS 35x7.5 = 86,5 mm
Montaggio diretto, senza coperchio basso/alto: 17/44/63 mm
Dimensioni del PCB:
spessore: 1,6 ($\pm 0,2$) mm, larghezza: 67,8 (+0,2) mm
Dimensione della sezione RS = lunghezza del circuito stampato - 4,5 mm
Sezione ADP dimensione = lunghezza del circuito stampato - 2 mm
Esempio:
lunghezza del circuito stampato 160 mm, sezione RS = 155,5 mm, sezione ADP = 158 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Disegni




PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

AP RF 80 LI - Piastra terminale montaggio guida lato sinistro



La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP RF 80 LI 2025	Versione
N. d'ordine	8156210000	Terminale, RS 80 grigio sasso, Guida di montaggio DIN piastra
GTIN (EAN)	4008190978198	terminale a sinistra, Larghezza: 30 mm
CPZ	20 ST	

AP RF 80 RE - Piastra terminale montaggio guida lato destro



La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP RF 80 RE 2025	Versione
N. d'ordine	8156200000	Terminale, RS 80 grigio sasso, Piastra terminale guida di montaggio
GTIN (EAN)	4008190175740	DIN destra, Larghezza: 30 mm
CPZ	20 ST	

PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**RF 180 - Piede di bloccaggio**

La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RF 180 GR	Versione
N. d'ordine	1773400000	Piede di bloccaggio, RS 80, RS 90, RS 100 grigio sasso, Piedino a clip
GTIN (EAN)	4032248140602	per RS 80/90/100, Larghezza: 17.5 mm
CPZ	20 ST	

RS 80 - Custodia sagomata

Il profilo RS 80 offre un'ampia gamma di opzioni di montaggio, in quanto è possibile sia montaggio su guida che il montaggio a parete. Ciò consente un adattamento flessibile alle condizioni e alle esigenze di spazio. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità.

Un altro vantaggio del profilo RS80 è che può essere tagliato su misura individualmente. Questo vi dà la libertà di progettare il sistema esattamente secondo le vostre esigenze.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LKSC M2,9X13VZ	Versione
N. d'ordine	4011200000	Accessori, Vite con taglio a croce
GTIN (EAN)	4032248415014	
CPZ	100 ST	