

**RKDG D15 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le soluzioni di cablaggio intelligenti possono consentire un risparmio di tempo e denaro.

Il sistema modulare FieldPower® contiene la soluzione giusta per ogni attività di cablaggio.

Guarnizioni pieghevoli per l'uso di guarnizioni cavi preconfezionati disponibili con filettatura di collegamenti M16 e M20 Integrazione dei dispositivi di funzionamento e di segnalamento nella guarnizione possibile

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Inserto di tenuta Field Power®, Guarnizione pieghevole, IP65 con custodia corrispondente, IP65, con custodia corrispondente, EPDM |
| N. d'ordine | <a href="#">4323220000</a>  |
| Tipo        | RKDG D15 PT6  |
| GTIN (EAN)  | 4032248641222   |
| CPZ         | 10 Pieza  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 18 mm   | Profondità (pollici) | 0.7087 inch |
| Posizione verticale | 33.8 mm | Altezza (pollici)    | 1.3307 inch |
| Larghezza           | 46.7 mm | Larghezza (pollici)  | 1.8386 inch |
| Peso netto          | 23 g    |                      |             |

## Temperature

|                          |                |                         |                |
|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzino | -40 °C...85 °C | Temperatura d'esercizio | -40 °C...85 °C |
|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Indicazioni generali

|   |   |                               |                        |
|---|---|-------------------------------|------------------------|
| Materiale di base                               | EPDM  | Silicone                      | No                     |
| Colori  | nero  | Forma                         | Guarnizione pieghevole |
| Grado di protezione                             | IP65 con custodia corrispondente, IP65, con custodia corrispondente | Classe d'infiammabilità UL 94 | HB                     |
| Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio | in FieldPower® lama guarnizione                                     | Tipo di cavi                  | tondo                  |
| Diametro cavo, esterno, min.                    | 13 mm   | Diametro cavo, esterno, max.  | 15 mm                  |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |             |             |