

RS PLC IPC-620 12-POINTS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Collegamento punto a punto

- Conversione tra il connettore IPC-620 e il connettore ad innesto
- 12-22-24-34-38 punti

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	6720000787
Tipo	RS PLC IPC-620 12-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485790
CPZ	1 Pieza

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	61 mm	Profondità (pollici)	2.4016 inch
Posizione verticale	266 mm	Altezza (pollici)	10.4724 inch
Larghezza	29 mm	Larghezza (pollici)	1.1417 inch
Peso netto	8001.53 g		

Temperature

Temperatura di magazzino 0...50 °C Temperatura d'esercizio 0...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Dati di collegamento

Numero di poli (lato comando)	12 poli	Collegamento (lato campo)	Card edge
Collegamento (lato comando)	Connettore maschio S2L con passo 3.5		

Dati per il collegamento

Collegamento (lato campo) Card edge

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio 150 V Corrente max. per canale 5 A

Coordinate di isolamento (EN50178)

Grado di lordura 2

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

