

RS PLC IPC-620 38-POINTS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Collegamento punto a punto**

- Conversione tra il connettore IPC-620 e il connettore ad innesto
- 12-22-24-34-38 punti

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	6720001225
Tipo	RS PLC IPC-620 38-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485813
CPZ	1 Pieza

RS PLC IPC-620 38-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	126 mm	Profondità (pollici)	4.9606 inch
Posizione verticale	266 mm	Altezza (pollici)	10.4724 inch
Larghezza	29 mm	Larghezza (pollici)	1.1417 inch
Peso netto	6000 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio 0...50 °C Temperatura d'esercizio 0...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Dati di collegamento

Numero di poli (lato comando)	20 poli	Collegamento (lato campo)	Card edge
Collegamento (lato comando)	SL 5.08		

Dati per il collegamento

Collegamento (lato campo) Card edge

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	125 V	Corrente max. per canale	3 A
Corrente nominale totale	10 A		

Coordinate di isolamento (EN50178)

Grado di lordura 2

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

RS PLC IPC-620 38-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

