

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Collegamento punto a punto**

- Conversione tra il connettore IPC-620 e il connettore ad innesto
- 12-22-24-34-38 punti

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	6720001226
Tipo	RS PLC IPC-620 24-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485820
CPZ	1 Pieza

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1.9685 inch
Posizione verticale	29 mm	Altezza (pollici)	1.1417 inch
Larghezza	266 mm	Larghezza (pollici)	10.4724 inch
Peso netto	5014.98 g		

Temperature

Temperatura di magazzino 0...50 °C Temperatura d'esercizio 0...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Dati di collegamento

Collegamento (lato campo) Card edge

Dati per il collegamento

Collegamento (lato campo) Card edge

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	50 V	Corrente max. per canale	3 A
Corrente nominale totale	10 A		

Coordinate di isolamento (EN50178)

Grado di lordura 2

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

