

**RIM 3 24/60VUC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Moduli di protezione innestabili per zoccoli relè della Serie D con funzioni di protezione opzionali.

- Con LED verde

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	D-SERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 24... 60 V UC, Collegamento ad innesto
N. d'ordine	<a href="#">7760056018</a>
Tipo	RIM 3 24/60VUC
GTIN (EAN)	4032248878130
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E312083

## Dimensioni e pesi

Profondità	32 mm	Profondità (pollici)	1.2598 inch
Posizione verticale	8.6 mm	Altezza (pollici)	0.3386 inch
Larghezza	12.4 mm	Larghezza (pollici)	0.4882 inch
Peso netto	1.58 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio

Temperatura d'esercizio

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E312083

## lato di comando

Tensione nominale 24...60 V UC Indicatore di stato LED verde

## Dati generali

Colori nero  
Componente classe d'infiammabilità UL94 Componente Custodia  
Classe d'infiammabilità UL94 V-2

## Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (CSA) 80107692 N° certificato (cURus) E312083

## Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamento ad innesto

## Classificazioni

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586  
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92  
ECLASS 15.0 27-37-16-92

Disegni

Schema elettrico



Dimensional drawing

