

**PAC-UNIV-HE10-LCF-4M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Versione    | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.14 mm² |
| N. d'ordine | <a href="#">7789101040</a>                     |
| Tipo        | PAC-UNIV-HE10-LCF-4M                           |
| GTIN (EAN)  | 8430243959773                                  |
| CPZ         | 1 Pieza                                        |

## PAC-UNIV-HE10-LCF-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|            |         |
|------------|---------|
| Peso netto | 166.3 g |
|------------|---------|

## Temperature

|                          |             |                         |          |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme                    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|                          |                                     |                      |                                          |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Lunghezza del cavo       | 4 m                                 | Adatto a             | segnali digitali                         |
| Materiale di base        | PVC                                 | Cavo                 | Cavo LiYY                                |
| Collegamento interfaccia | CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P | Numero di poli, min. | 10 poli                                  |
| Diametro esterno         | 7 ± 1 mm                            | Interfaccia PLC      | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> ) |
| Sezione del conduttore   | 0.14 mm <sup>2</sup>                |                      |                                          |

## Dati elettrici

|                                                        |            |                      |                   |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Corrente totale, max.                                  | 3 A        | Prova alta tensione  | 1 KV/1s           |
| Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A        | Tensione nominale    | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Resistenza                                             | ≤ 150 mΩ/m | Capacità filo / fili | 300 pF/m          |
| Capacità filo / schermatura                            | 300 pF/m   |                      |                   |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |