

**PAC-MIMQ-HE20-V1-6M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm<sup>2</sup> o 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia. La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LIYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine | <a href="#">7789683060</a>                                 |
| Tipo        | PAC-MIMQ-HE20-V1-6M  |
| GTIN (EAN)  | 4032248370887  |
| CPZ         | 1 Pieza  |

## PAC-MIMQ-HE20-V1-6M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 1268 g |
|------------|--------|

## Temperature

|                          |             |                         |             |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme                    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|                        |                      |                          |                                       |
|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Lunghezza del cavo     | 6 m                  | Materiale di base        | PVC                                   |
| Cavo                   | Cavo LiYY            | Collegamento interfaccia | 2 CONNETTORI PER CAVO PIATTO HE10 20P |
| Diametro esterno       | 8,6 ± 1 mm           | Interfaccia PLC          | FCN CONNECTOR 40P                     |
| Sezione del conduttore | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |                                       |

## Dati elettrici

|                       |                   |  |          |
|-----------------------|-------------------|--|----------|
| Corrente totale, max. | 3 A               | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A      |
| Tensione nominale     | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Resistenza   | ≤ 80mΩ/m |
| Capacità filo / fili  | 300 pF/m          | Capacità filo / schermatura                            | 300 pF/m |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |