

C300-36B-324B-2S-M25-25M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi preconfezionati consentono di collegare in maniera veloce, semplice e priva di errori IOTA (Input Output Terminal Assemblies) di Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) di Weidmüller.

I cavi in dotazione possono essere dotati di connettori semplici o doppi o addirittura con una finitura libera munita di puntali.

La custodia agevola la maneggevolezza, offrendo un collegamento resistente con IOTA. Inoltre, consente l'uso di cavi di diverse sezioni e lunghezze fino a 50 m.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 0.25 mm ²
N. d'ordine	7789829250
Tipo	C300-36B-324B-2S-M25-25M
GTIN (EAN)	4032248323166
CPZ	1 Pieza

C300-36B-324B-2S-M25-25M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**Peso netto 8684.1 g**Temperature**Temperatura di magazzino -10...60 °C Temperatura d'esercizio -10...50 °C**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS ConformeREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati generali**

Lunghezza del cavo	25 m	Adatto a	segnali digitali
Materiale di base	PVC	Cavo	Cavo LiYCY
Collegamento interfaccia	SP-BLZP 5.08 32P con conchiglia, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F	Numero di poli, min.	36 poli
Diametro esterno	11,85 ± 1 mm	Interfaccia PLC	SP-BLZP 5.08 32P con conchiglia, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F
Sezione del conduttore	0.25 mm ²		

Dati elettrici

Corrente totale, max.	3 A	Prova alta tensione	1 KV/1s
Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A	Tensione nominale	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
Resistenza	≤ 80 mΩ/m	Tensione d'esercizio	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Capacità filo / fili	300 pF/m	Capacità filo / schermatura	300 pF/m

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		