

**Illustrazione del prodotto**

Il portafusibile SIHA trasforma con un semplice gesto della mano un morsetto sezionatore in un morsetto portafusibile.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Portafusibile per morsetto componibile passante, nero, 6.3 A, innestabile, V-0, Wemid
N. d'ordine	<a href="#">7926190000</a>
Tipo	SIHA 3/G20
GTIN (EAN)	4032248264612
CPZ	1000 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	63.1 mm	Profondità (pollici)	2.4842 inch
Posizione verticale	39.38 mm	Altezza (pollici)	1.5504 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0.2362 inch
Peso netto	7.08 g		

### Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Istruzioni d'uso/catalogo	Tipo di montaggio	innestato
-------------------------	---------------------------	-------------------	-----------

### Dati caratteristici del sistema

Versione	Elemento fusibile
----------	-------------------

### Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	nero
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0		

### Generale

Istruzioni di montaggio	Istruzioni d'uso/catalogo	Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C
-------------------------	---------------------------	--	--------

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Disegni**

