

CB 135/2,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 2,5 x 135 mm, poliammide 66, 80 N
N. d'ordine	7940006047
Tipo	CB 135/2,5 BK
GTIN (EAN)	403224852009 1
CPZ	15000 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E317499

Dimensioni e pesi

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch
Posizione verticale	135 mm	Altezza (pollici)	5.3149 inch
Larghezza	2.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0984 inch
Peso netto	0.38 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...85 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Diametro del cavo, max.	32 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	80 N	Diametro fascio, max.	32 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	18 lbf	Diametro fascio, min.	1 mm

Nota importante

Informazioni sul prodotto

Numero di borse nel box (pezzi): 150
 Numero di articoli nella borsa (pezzi): 100
 Un'unità di consegna corrisponde a una quantità di box e possono essere ordinati solo multipli dell'unità di consegna.

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Disegni

