


CB 300/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Fascette serracavo, 7,5 x 300 mm, poliammide 66, 540 N |
| N. d'ordine | 7940006068 |
| Tipo | CB 300/7,5 NC |
| GTIN (EAN) | 4032248520213 |
| CPZ | 100 Pieza |

CB 300/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR) | E317499 |

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 1.7 mm | Profondità (pollici) | 0.0669 inch |
| Posizione verticale | 300 mm | Altezza (pollici) | 11.811 inch |
| Larghezza | 7.5 mm | Larghezza (pollici) | 0.2953 inch |
| Peso netto | 4.3 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...85 °C

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Materiale di installazione

| | | | |
|--|---------|--|---------------|
| Resistente ai raggi UV | No | Riaprire | No |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Campo delle temperature di impiego, max. | 85 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Alogen | No |
| Diametro del cavo, max. | 80 mm | Materiale di base | poliammide 66 |
| Resistenza alla trazione | 540 N | Diametro fascio, max. | 80 mm |
| Resistenza alla trazione (libbra-forza) | 121 lbf | Diametro fascio, min. | 4 mm |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

CB 300/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

