


**CB 850/12,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 12.5 x 850 mm, poliammide 66, 1080 N
N. d'ordine	<a href="#">7940006082</a>
Tipo	CB 850/12,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520336
CPZ	50 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E317499

## Dimensioni e pesi

Profondità	1.95 mm	Profondità (pollici)	0.0768 inch
Posizione verticale	850 mm	Altezza (pollici)	33.4645 inch
Larghezza	12.5 mm	Larghezza (pollici)	0.4921 inch
Peso netto	20 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...85 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Diametro del cavo, max.	255 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	1080 N	Diametro fascio, max.	255 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	243 lbf	Diametro fascio, min.	40 mm

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Disegni**

