

SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura**Collegamento passante**

- Conversione PLC-5 1771 a connettore(i) innestabile(i)
- Schede da 10, 12, 18, 21 o 40 punti

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	7940125460
Tipo	SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD
GTIN (EAN)	4064675256076
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Profondità	144 mm	Profondità (pollici)	5.6693 inch
Posizione verticale	254 mm	Altezza (pollici)	10 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	6248 g		

TemperatureTemperatura di magazzinaggio 0...50 °C Temperatura d'esercizio 0...50 °C**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

