

SP-RS PLC5 1771-WG 21CH, GOLD, WM*

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura**Collegamento passante**

- Conversione PLC-5 1771 a connettore(i) innestabile(i)
- Schede da 10, 12, 18, 21 o 40 punti

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| N. d'ordine | 7940125466 |
| Tipo | SP-RS PLC5 1771-WG 21CH, GOLD, WM* |
| GTIN (EAN) | 4064675256090 |
| CPZ | 1 Pieza |

SP-RS PLC5 1771-WG 21CH, GOLD, WM*

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 144 mm | Profondità (pollici) | 5.6693 inch |
| Posizione verticale | 254 mm | Altezza (pollici) | 10 inch |
| Larghezza | 30 mm | Larghezza (pollici) | 1.1811 inch |
| Peso netto | 6248 g | | |

Temperature

Temperatura di magazzinaggio 0...50 °C Temperatura d'esercizio 0...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

