

**KLIPPON POK2 2M20AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodia con foro filettato, 75 x 110 x 56.5, poliestere rinforzato con fibra di vetro, Fori lato A: 2 x M20x1,5, Fori lato B: 2 x M20x1,5
N. d'ordine	<a href="#">8000004161</a>
Tipo	KLIPPON POK2 2M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986187
CPZ	1 Pieza

## KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	56.5 mm	Profondità (pollici)	2.2244 inch
Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2.9527 inch
Larghezza	110 mm	Larghezza (pollici)	4.3307 inch
Peso netto	340 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

## Dati del materiale

Superficie	non trattato, lucido	Materiale di base	poliestere rinforzato con fibra di vetro
------------	----------------------	-------------------	--

## Dati generali

Colori	grigio argento	Grado di protezione	IP66, IP67
Tabella dei colori (simile)	RAL 7001		

## Caratteristiche di montaggio

Byggbar No

## Caratteristiche standard

Prodotto di riferimento [KLIPPON POK 081106](#)

## Custodia

Materiale di base	poliestere rinforzato con fibra di vetro	adatto per guida equipaggiata	
Fori lato C	nessuno	Fori lato D	nessuno
Fori lato A	2 x M20x1.5	adatto per guida non equipaggiata	<a href="#">TS15 98 KLIPPON POK2 CSS</a>
Fori lato B	2 x M20x1.5		

## Classificazioni



ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**KLIPPON POK2 2M20AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## KLIPPON POK2 2M20AB CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Tappi filettati in plastica Ex e/i 7 Joule



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VP M20 EX SI 7J	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2066730000</a>	VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in
GTIN (EAN)	4050118415346	stato chiuso, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),
CPZ	100 ST	poliammide 6

## KSG BN 0 NI - Esecuzione nichelata con guarnizione in neoprene



La serie KSG è adatta esclusivamente per il collegamento di cavi e conduttori non armati. Se si ordina un pressacavo con guarnizione in neoprene, il campo di temperatura possibile è compreso tra -35°C e +90°C. Se si opta per una guarnizione di silicone, il campo di temperatura possibile è compreso tra -60°C e +180°C. Dello stesso materiale è l'O-Ring del pressacavo in dotazione. Con questo materiale di tenuta si ottiene il grado di protezione IP 66 o IP 68 ad una profondità dell'acqua di 25 metri (2,5 bar). La serie KSG è omologata per l'incapsulamento resistente alla pressione Ex d e una sicurezza aumentata Ex e.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSG M20 BN 0 NI 2 G20	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1911560000</a>	KSG (pressacavo Ex standard Klippon), Pressacavo, diritto, M 20, 16
GTIN (EAN)	4032248539604	mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00
CPZ	20 ST	mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, ottone, nichelato

## Filettatura esterna M20



Gli adattatori della serie ADAP garantiscono flessibilità e versatilità per il riempimento di ingressi non utilizzati nelle attrezzature Ex pur mantenendo una protezione a prova di fiamma Ex d, una protezione contro le esplosioni a sicurezza aumentata Ex e un grado di ingresso IP66/67/68.

**KLIPPON POK2 2M20AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ADAP EX M20-M16	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1737560000</a>	ADAP (adattatore, estensioni e riduzioni), Adattatore, M 20 ,M 16,	
GTIN (EAN)	4008190957599	IP54, ottone, nichelato	
CPZ	1 ST		