

KLIPPON POK3 4M20AB CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodia con foro filettato, 75 x 160 x 56.5, poliestere rinforzato con fibra di vetro, Fori lato A: 4 x M20x1,5, Fori lato B: 4 x M20x1,5
N. d'ordine	8000004162
Tipo	KLIPPON POK3 4M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986071
CPZ	1 Pieza

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	56.5 mm	Profondità (pollici)	2.2244 inch
Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2.9527 inch
Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6.2992 inch
Peso netto	428 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Dati del materiale

Superficie	non trattato, lucido	Materiale di base	poliestere rinforzato con fibra di vetro
------------	----------------------	-------------------	--

Dati generali

Colori	grigio argento	Grado di protezione	IP66, IP67
Tabella dei colori (simile)	RAL 7001		

Caratteristiche di montaggio

Byggbar No

Caratteristiche standard

Prodotto di riferimento [KLIPPON POK 081606](#)

Custodia

Materiale di base	poliestere rinforzato con fibra di vetro	adatto per guida equipaggiata	KL SET 18A4 S
Fori lato C	nessuno	Fori lato D	nessuno
Fori lato A	4 x M20x1.5	adatto per guida non equipaggiata	TS15 147 KLIPPON POK3 CSS
Fori lato B	4 x M20x1.5		

Classificazioni



ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK3 4M20AB CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni**

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tappi filettati in plastica Ex e/i 7 Joule



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VP M20 EX SI 7J	Versione
N. d'ordine	2066730000	VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in
GTIN (EAN)	4050118415346	stato chiuso, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),
CPZ	100 ST	poliammide 6

KSG BN O NI - Esecuzione nichelata con guarnizione in neoprene



La serie KSG è adatta esclusivamente per il collegamento di cavi e conduttori non armati. Se si ordina un pressacavo con guarnizione in neoprene, il campo di temperatura possibile è compreso tra -35°C e +90°C. Se si opta per una guarnizione di silicone, il campo di temperatura possibile è compreso tra -60°C e +180°C. Dello stesso materiale è l'O-Ring del pressacavo in dotazione. Con questo materiale di tenuta si ottiene il grado di protezione IP 66 o IP 68 ad una profondità dell'acqua di 25 metri (2,5 bar). La serie KSG è omologata per l'incapsulamento resistente alla pressione Ex d e una sicurezza aumentata Ex e.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSG M20 BN O NI 2 G20	Versione
N. d'ordine	1911560000	KSG (pressacavo Ex standard Klippon), Pressacavo, diritto, M 20, 16
GTIN (EAN)	4032248539604	mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00
CPZ	20 ST	mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, ottone, nichelato

Filettatura esterna M20



Gli adattatori della serie ADAP garantiscono flessibilità e versatilità per il riempimento di ingressi non utilizzati nelle attrezzature Ex pur mantenendo una protezione a prova di fiamma Ex d, una protezione contro le esplosioni a sicurezza aumentata Ex e un grado di ingresso IP66/67/68.

KLIPPON POK3 4M20AB CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ADAP EX M20-M16	Versione
N. d'ordine	1737560000	ADAP (adattatore, estensioni e riduzioni), Adattatore, M 20 ,M 16,
GTIN (EAN)	4008190957599	IP54, ottone, nichelato
CPZ	1 ST	