


**FPL 4G1.5C4/Q8MG/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Per un collegamento rapido ed agevole delle centraline motore decentralizzate, utilizzare cavi di collegamento confezionati FieldPower® con connettori HQ a norma IEC 23570 (DESINA).

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FieldPower®, conduttore, Custodia in metallo, quantità di fili: 4, Ölflex Servo 709 CY 4G1,5 + 2x(2x0,75), PVC, Divisione: 1.5 mm <sup>2</sup> , 2 m
N. d'ordine	<a href="#">8000005242</a>
Tipo	FPL 4G1.5C4/Q8MG/2
GTIN (EAN)	4032248997749
CPZ	1 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Lunghezza	7.5 mm	Lunghezza (pollici)	0.2953 inch
Diametro	14.8 mm	Peso netto	836 g

#### Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio
Valori limite di temperatura	-40 °C ... 80 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**Disegni**

