


**FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per un collegamento rapido ed agevole delle centraline motore decentralizzate, utilizzare cavi di collegamento confezionati FieldPower® con connettori HQ a norma IEC 23570 (DESINA).

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FieldPower®, conduttore, Custodia in plastica, quantità di fili: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 o simile, PVC, Divisione: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 2 m
N. d'ordine	<a href="#">8000005264</a>
Tipo	FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2
GTIN (EAN)	4032248997565
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**Peso netto 1 g**Temperature**Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme con esenzioneEsenzione RoHS (se applicabile/nota) 6cREACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3SCIP 1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**Disegni**

